





慈溪市科发电子有限公司


CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书



认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	125V	130V
额定电流	4A	5A
使用线径	28-20 AWG	0.5mm ²
耐电压	AC1250V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃—+105℃	
剥线长度	8.0-9.0mm	
尺寸		
间距	2.5/2.54mm	
极数	2P-24P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
夹子	磷铜 镀镍	
弹片	不锈钢	


订购方式:



mm
(INCH)



慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.



NAME KF2EDGKD-2.5/2.54