



C	9.95	12.45	14.95	17.45	19.95	22.45	24.95	27.45	29.95	32.45	34.95	37.45	39.95	42.45
B	7.45	9.95	12.45	14.95	17.45	19.95	22.45	24.95	27.45	29.95	32.45	34.95	37.45	39.95
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0
尺寸	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
孔径														

总装图		图样	标记	视图	重量	比例
共 1 页		第 1 页	第 1 页	5:1		
产品名称	规格型号	产品代号	规格代号	重量	比例	
卧贴针座	XH-AWB	红星代号	HX25003-AWB			
浙江红星电业有限公司						

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象；插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力≥18N。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。
5. 包装说明
 - ① 散装
 - ② 管装
 - ③ 编带