







项 目	Item	参 数	Parameter
电路图 Circuit		 ON-OFF with light	
额定电流、电压 Rated voltage/current		见标识图 Rating/Marking	
绝缘电阻 Insulated resistance		$\geq 100\text{M}\Omega$	
接触电阻 Contact resistance		$\leq 100\text{m}\Omega$	
介电强度(工作绝缘) Dielectric strength		$\geq 1500\text{Vac}/5\text{mA}/5\text{s}$	
电气寿命 Endurance		≥ 10000 Cycles	
使用温度 Ambient temperature		见标识图 Rating/Marking	
操作力 Operating force		 $600 \pm 300\text{g}\cdot\text{f}$	

技术要求

- 1、气泡光源发红光(250VAC)；
- 2、胶的颜色为透明红色，移印颜色为白色。



Marking / Rating:

16RA 125V ~	RCA-1113
10R(10)A 125V ~ / 250V ~	13(4)A 250V ~
T105	6(6)A 250V ~ 5E4



	根据生产实物由400g变更600g					
标记	变更内容			变更单号	日期	钱雪忠
开关型号	RCA-1113N2-11-49			未注公差		
开关系列	跷板开关	版本:	A1	~5	>5~10	>10~25
底图总号	30308119	比例:	NONE	±0.10	±0.20	±0.25
绘图		日期		单位: mm	图幅: A4	第 页,共 页
审核		日期		第三视		
批准		日期		浙江亿宝 ZHEJIANG YIBAO		

