




CODE	PART TITLE	SJ No.	MATERIALS	PLATING	APPLICABLE WIRE
S	M34S75C4F1	038527	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	TIN PLATING スズめっき	CHFUS 0.22sq. AVSS 0.3sq. CHFUS 0.35sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
M	M34S75C4F2	038528	高導電性銅合金		CHFUS 0.5sq. AVSS 0.5sq. CAVS 0.5sq. CHFUS 0.75sq. CHFUS 0.75sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
C	M34S75C4F3	038747			CAN SD 0.35sq. FOUR BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端4箇所のキャビティ対応
L	M34S75C4F4	038893			AVSS 0.85sq. CAVS 0.85sq. FOUR BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端4箇所のキャビティ対応
X	M34S75C4F5	109336			CHFUS 0.13sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応



2	RETAINER	1	PPE+PA66(ALLY)	_____	COLOR:BLACK
1	HOUSING	1	PPE+PA66(ALLY)	_____	COLOR:GRAY
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	个数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)		尺度(SOALE)	シリーズ(SERIES)
JAOS-1754 △JABL-1754		26.Jun.2003		2: 1	MX34
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE)	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.		MX34032SF1	
角度(ANGLES)		査閲 APPD.		質量(MASS)	
. ±0.8		承認 APPD.		4.4 g	
.X ±0.4				図面番号(DRAWING NO.)	
.XX ±0.1		T.TOTANI		SJ038756	
.XXX ±				版数 (REV.)	
				3	

00F-0-212F(05.08)