



SBK8586 综合维修台

- 系统体积小，焊接手柄特别轻巧，能应付各种焊接，加上拆除芯片功能，是维修工作更加得心应手；
- 二合一设计，节省工作空间，并且各功能均可独立使用；
- 可视化操作面板，可调节风量及温度，适合拆除各类QFP、SOP、PLCC或SOJ等芯片；
- 内置先进微型电脑，数码调节/显示系统。；
- 发热材料的自动保护（采用脉冲式加热），能更好维护发热体、手柄和风头以延长机器使用寿命；
- 防静电设计，对敏感元件特别安全；
- 自动冷却系统，防止发热元件过热。



可购配件：



SBK907E手柄



BK1327发热芯



BK506A烙铁架



BK900M烙铁咀



BK853B发热体



喷咀

规格：

综合维修台	SBK8586
控制台	显示方式 数码管
	出风装置 鼓风机
	风量 23L/Min.
	尺寸 (L)160x(W)95x(H)141mm
	重量 2.5kg
喷枪	功率消耗 700W
	热风温度 100~500°C
	长度 120cm
	重量 184g
焊接部分	功率消耗 60W
	温度范围 200~480°C
	手柄长度 120cm