






编号	修改原因	制图	审核	核准



•材质&电镀
螺丝: M3.0, 钢, 镀锌
弹片: 磷青铜, 镀镍
方针: 黄铜, 镀锡
塑件: PBT, UL94V-0

•电气性能
参考标准 UL IEC
额定电压: 250V 250V
额定电流: 16A 17.5A
使用线径: 22-14AWG 1.5mm²
接触电阻: 20MΩ
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
耐电压: AC2000V/1min

•机械性能
温度范围: -30℃~+120℃
瞬时温度: +250℃ for 5 Sec
扭矩: 5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43Lbin
剥线长度: 4.5-5mm



剖面图 A-A

编码原则:

WJ300V-5.0 — ☐ ☐ P — ☐ ☐ —

X	X	X
Customer Request		
客 户 需 求		

No. of Pole 极数

1	Single pitch	单倍间距
2	Double pitch	双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

P.C.B.LAYOUT

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	欧式接线端子
单位	mm		间距5.00MM
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ300V 系列

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd