

产品技术规格

模块型号	A9G
封装	SMD54
尺寸	19.2*18.8*2.7(±0.2)mm
四频	850/900/1800/1900MHz
GPRS 多时隙	Class 12
GPRS 移动台	Class B
兼容 GSM Phase 2/2+	Class 4 (2W@850/ 900MHz) Class 1 (1W@1800/1900MHz)
供电电压	3.8~4.2V 典型值 4.0V
耗流	1.14mA@DRX=5 1.03mA@DRX=9
AT 指令	3GPP TS 27.007, 27.005
GPRS Class 12	最高下行 85.6Kbps / 最高上行 42.8Kbps
编码方案	CS 1,2, 3, 4
PBCCH	支持
短信	点到点短信收发、蜂窝广播消息、文本/PDU 模式
语音编码模式	Half Rate (HR)、Full Rate (FR)、 Enhanced Full Rate (EFR)、 Adaptive Multi-Rate (AMR)
音频处理机制	回音消除、回音抑制、噪音抑制
SIM 卡	1.8V/3V
UART	3 个(含固件升级串口)·波特率支持 2400~1843200bps·默认 115200bps
天线	Pad (含 GSM、GPS)
通信接口	I2C、USB、UART、SDMMC、GPIO、ADC
GPS 灵敏度	冷启动: -148 dBm 热启动: -162 dBm 重新捕获: -164dBm 跟踪: -166 dBm
GPS 启动时间	冷启动 < 27.5s 热启动 < 1s 重新捕获 < 1s
GPS 精度	水平定位精度: 2.5m 高度定位精度: 3.5m
工作温度	-20℃ ~ +70℃
重量	约 3.0g

联系我们

深圳市安信可科技有限公司

地址:深圳市宝安区西乡固戍华丰智慧创新港 C 栋 410

官网:www.ai-thinker.com

电话:0755-29162996

邮箱:support@aithinker.com