



## 主要信息

产品系列	Acti 9
产品系列	Acti 9
产品名称	IC65
产品类型	小型断路器
产品短名	IC65N
极数	3P
产品应用	配电保护
保护极数量	3
额定电流 [In]	6 A 在...上 30 °C
网络类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	D
分断能力	36 kA Icu 在...上 12...133 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 20 kA Icu 在...上 220...240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 10 kA Icu 在...上 380...415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 6 kA Icu 在...上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 6000 A Icn 在...上 400 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60898-1
使用类别	AC类 符合 IEC 60947-2
隔离功能	适用 符合 IEC 60947-2

## 补充信息

网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V AC 50/60 Hz
磁脱扣限制	10...14 x In
限流等级	3 符合 IEC 60898-1
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-2
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示

安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
宽度 ( 9mm的倍数 )	6
高度	94 mm
深度	78.5 mm
产品重量	320 g
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 上接线或下接线1...25 mm <sup>2</sup> 单股硬线 不带端子 隧道式端子 上接线或下接线1...16 mm <sup>2</sup> 软线 ( 可选 ) 带或者不带端子
剥线长度	14 mm电源回路:
紧固扭矩	2.5 N.m 电源回路:
漏电流保护	( 需 ) 另外拼装

## 环境

符合标准	GB 10963.1 IEC 60898-1
产品认证	CE CCC CCS
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
污染等级	3 符合 IEC 60947-2
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-35...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C



## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 自主符合中国 ROHS ( 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 )
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	无需具体的回收操作

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------


尺寸(mm)






# iC65 3P


## 旋转手柄：正面安装




## 旋转手柄：侧面安装



3P



iC65N/H/L, iDPNK2额定电流6~63A  
D曲线



在30°C环境温度下的脱扣时间 (最小, 最大), GB/T10963。

#### iC65N/H, iDPNK2系列断路器

B、C和D型脱扣曲线, 符合IEC/EN60898-1标准, 其瞬时磁脱扣动作范围如下:

B型曲线:  $(3-5) I_n$

C型曲线:  $(5-10) I_n$

D型曲线:  $(10-14) I_n$

#### iC65L系列断路器

C和D型脱扣曲线, 符合IEC/EN60947-2标准, 其瞬时磁脱扣动作范围如下:

C型曲线:  $8I_n \pm 20\%$

D型曲线:  $12I_n \pm 20\%$