



# 慈溪市科发电子有限公司



## CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

4192/4193



KF2EDGKD-5.0/5.08



认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

机械性能

温度范围

剥线长度

尺寸

间距

极数

材质及电镀

塑体

夹子

弹片

UL

UL

300V

10A

24-12 AWG

AC2500V/1Min

CE

IEC

300V

15A

2.5mm<sup>2</sup>

-40℃—+105℃

10.0-11.0mm

5.0/5.08mm


2P-24P

PA66 UL94V-0

磷铜 镀镍

不锈钢

订购方式:



mm  
(INCH)



慈溪市科发电子有限公司  
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.



NAME KF2EDGKD-5.0/5.08