






# 慈溪市科发电子有限公司

## CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书



HT508R-5.08




认证	CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	320V
额定电流	15A	15A
耐电压	AC2500V/1Min	

机械性能		
温度范围	-40℃—+105℃	

尺寸		
间距	5.08mm	
极数	2P-12P	

材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	铜包钢 镀锡	

订购方式:



mm (INCH) ← →

慈溪市科发电子有限公司  
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

THROANGIF PROJECTION

NAME HT508R-5.08