



编号	修改原因	制图	审核	批准

$N \times 3.81 + 0.88 \pm 0.20$
 $(N-1) \times 3.81 \pm 0.15$






2.345



1.60 ± 0.15

3.50 ± 0.20

$0.80 \times 0.80 \pm 0.05$



• 材质&电镀

焊针：黄铜，镀锡

塑件：PA66，UL94V-0

• 电气性能

参考标准 UL

额定电压：300V

额定电流：8A

接触电阻：

绝缘电阻：500MΩ/DC500V

耐电压：AC2000V/1min


• 机械性能

温度范围：-40℃~+105℃

瞬时温度：+250℃ for 5 Sec

编码原则：

WJ15EDGRC-3.81—



No. of Pole	极数
1	Single pitch
2	Double pitch

Color	颜色
1	Grey 灰色
2	Blue 蓝色
3	Black 黑色
4	Green 绿色
5	Orange 橙色
6	Red 红色
7	Trans- parent 透明
8	Yellow 黄色
9	White 白色

尺寸公差：

角度公差：

X.	± 0.20	X.	$\pm 2^\circ$
X.	± 0.15	X.	$\pm 1.5^\circ$
.XX	± 0.10	.XX	$\pm 1^\circ$

图纸类型	客户图纸	图页	1\1
比例	1:1		
图纸编号			

投影法	品名	插拔式接线端子
单位	mm	3.81间距
纸张尺寸	A4	WJ15EDGRC 系列

NW 宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd