

ORDER INFORMATION:

USB-XXX-04F-XX-XX-XX

PACKAGING: "Y" TRAY
"R" REEL

COLOR: "B1" BLACK
W1" WHITE
BE" BEIGE






PLATING: S1:Sn 80u", Au 1u".

F:FEMALE
M:MALE

PIN No.:"04" 4PIN

TYPE:SMT
DIP

PRODUCT CODE:"USB" USB



- 技术要求:
1. 额定电压和额定电流: 40V DC, 1A;
 2. 绝缘电阻: 100MΩ min (常态下);
 3. 接触电阻: 30mΩ max (常态下);
 4. 耐电压: 500V AC;
 5. 适用温度范围: -25℃ 至 +85℃.
 6. 外观良好, 尺寸符合图面要求.

| 序号 | 零件料号 | 名称 | 材料 | 数量 | 镀层/颜色 | 备注 |
|----|------|-----|--------------|----|-------|----|
| ① | — | 插座 | PBT | 1 | 黑色/白色 | ※ |
| ② | — | 插针 | Brass t=0.25 | 4 | Au/Sn | ※ |
| ③ | — | 屏蔽壳 | Brass t=0.3 | 1 | Ni | ※ |

深圳金佳润电子有限公司
SHENZHEN JINJIARUN ELECTRONICS CO., LTD.

| | | | | | |
|----|-----|----|----------|------|----------------------|
| 设计 | 胡正特 | 日期 | 2008.8.7 | 产品型号 | USB A TYPE DIP |
| 审核 | 郑旭东 | 日期 | 2008.8.7 | 产品料号 | USB-DIP-04F-XX-XX-X2 |
| 批准 | 叶贇州 | 日期 | 2008.8.7 | 页码 | 1 OF 1 |
| 比例 | | 单位 | mm | | A4 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|----|------|----|----|----|-------|--------|
| 变更单号 | 版本 | 日期 | 内容描述 | 变更 | 审核 | 批准 | 未注公差 | 角度 |
| | A/0 | | | | | | ±0.25 | >10~30 |
| | | | | | | | ±0.45 | >30~ |
| | | | | | | | ±0.25 | ~10 |

PCB LAYOUT

外形图
USB插座

