



产品规格承认书

Product specifications
acknowledgment

承认厂商： _____

(Recognized manufacturers)

制造厂商： _____ 深圳市蝙蝠无线技术有限公司

(Manufacturer)

产品名称： _____ IPEX 天线座子

(Description)

产品选型表：

(Product Type)

型号	说明	备注
BWIPX-5-001E	五代板端座子	

供应商承认签栏


制表者	审核者	核准者

客户承认栏

审核者	核准者

1. Mechanical Specification

1.1 Assembly Drawing



REV	ECN NO	DESCRIPTION	DATE	APPD
A		Ipec5 板端座子		

说明:
NOTE:

1. 塑胶材料: 热塑性塑胶, 黑色, UL 94V-0;
 HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, WHITE, UL 94V-0; 端子材料: 铜合金, 接触点镀金;
 CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY, GOLD PLATED ALL OVER; 外壳材料: 铜合金, 接触点镀金;
 SHELL MATERIAL: COPPER ALLOY, GOLD PLATED ALL OVER;
2. 产品性能:
PERFORMANCE:
 - 2.1. 接触阻抗: 20m Ω Max
 CONTACT RESISTANCE: 20mΩHM Max.
 - 2.2. 耐电压: 200V AC, 1 Minute;
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 200V AC FOR 1 MINUTE;
 - 2.3. 绝缘阻抗: 5000Ω Min.
 INSULATION RESISTANCE: 5000ΩHM Min.

RECOMMENDED PCB LAYOUT
 GENERAL TOLERANCE ± 0.05

DIMENSION	VALUES	ANGLES	VALUES
R1	±0.15	R1	±3.0°
0	±0.10	0	±2.0°
00	±0.05	00	±1.0°
000	±0.03		

MATERIAL	APPD	DWG NO	C-9.012A1
QTY	CHD	P/N:	10020071
FINISHED	DRN	SHEET 1/1	SCALE 1:1 REV A

2.免责声明 (Disclaimer):

本着为用户提供更好服务的原则, 深圳市蝙蝠无线技术有限公司(下称“蝙蝠无线”)在本手册中将尽可能地向用户呈现详实、准确的产品信息。但鉴于本手册的内容具有一定的时效性, 蝙蝠无线不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。蝙蝠无线有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新, 恕不另行通知。为了得到最新版本的信息, 请尊敬的用户定时访问蝙蝠无线官方网站或者与蝙蝠无线工作人员联系。感谢您的包容与支持!

In order to provide our users with better service, Shenzhen Bat Wireless Technology Co., Ltd (hereinafter referred to as Bat Wireless) will try to present as detailed and accurate product information as possible in this manual. However, due to the timeliness of the manual content, Bat Wireless shall not absolutely guarantee the unlimited timeliness and applicability of the file. Bat Wireless has the right to update the manual content without further notice. To get the latest edition information, pls visit the official website of Bat Wireless or contact our customer service staff. Thanks for your trust and support!