


客户确认	
日期	



技术要求:

1. 所有材料需符合RoHS.
2. H1端剥头 1.5 ± 0.2 mm, 打1251T端子, 按图示要求穿壳
3. 线材与端子铆合拉力 ≥ 1.3 KG
4. 线材尾部剥皮上锡 2.0 ± 0.5 , 锡头光亮, 无连锡, 堆锡, 分叉, 锡头发黑等不良

包装要求: 200PCS/扎, 尾部用环保PE膜包扎, 20扎/包, 4包/箱(16000pcs), 数量不够可选用合适的纸箱。

3	UL1571#28 红, 白, 绿, 黑	各158	MM	/
2	1251T	4	PCS	/
1	1251H-4P 白色	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD			
业务:	日期:	品名规格: 1H/1251H-4P+1571#28 L=155mm			
制图: LYF	日期: 2020-03-06	客户料号:		/	
		单位	mm	比例	/
		图纸编号:		S162410001	版本