

深圳市威电康精密科技有限公司

规格书

Style 品名	PVC Insulated 105℃ 300V Hook Up Wire		Date 日期		2011-01-02 Start	
Size 规格	UL2651 30AWG 7/0.10TS Conductor		Rev 版本		TC-20110102-CP02	
Item 类型	CP-XXP-28#-7/0.127TS-1.27					
Standard 标准	UL758 UL1581 C22.2					
Application 用途	Internal Wiring Of Appliances And Electronic Equipment					
Construction 加工						
Conductor 导体	Size 规格		28AWG			
	Construction 结构		7/0.127±0.005 mmTS			
	Material 材质		Tinned Copper Conductor 镀锡铜导体			
	Conductor Diameter 导体直径		0.381mm			
Insulation 绝缘	Minimum Thinckness 最小厚度		0.21mm			
	Average Thinckness 平均厚度		0.26mm			
	Color 颜色		UL2651 棕红橙黄绿蓝紫灰白黑 FLAT CABLE			
	Diameter 外径		0.95±0.1			
Jacket 外被	Material 材质		105℃ PVC			
	Pitch 间距		1.27±0.15mm			
	Marking 印字		无			
	Voltage-Withstand 耐电压		300V			
Electric 电气 Function 功能	Cond.Resistance 导体电阻		Max:237Ω /KM FT 20℃			
	Insu. Resistance 绝缘电阻		Min:100MΩ /KM FT 20℃			
	Tensile Strength 抗张强度		老化前	1500PSI	老化后	1290PSI
	Elongation 伸长率			100%		75%

Flat / Wire Cable 排线电线

Unit 单位:mm

