







YTS-B017-X系列



F
E
D
C
B
A



电路图



PCB. 焊接图

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	见编码表
行程 travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥30000次

编码表

YTS	B017	X	XXX	XX	XX	X
开关	型号	等级	高度	克力	另码	包装
		A	031 (3.1mm)	18 (180g)	01~99	A 散装
			035 (3.5mm)	25 (250g)		B 冷封编带
						C 管热
						H 热封

F	E	D	C	B	A
按钮	盖板	防尘膜	弹片	本体	卡件
LCP	磷铜	聚酰亚胺	不锈钢	LCP	磷铜
1	1	1	1	1	1
白色	镀银	橙黄色	镀银	黑色	镀银
项目	名称	材质	数量	表面处理/颜色	
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	FINISH/COLOR	

标记	次数	更改文件号	签名	日期	比例	第一视角 FIRST VIEW
SYM.	FREQUENCY	REVISION	APPROVED	DATE	SCALE	
设计	DESIGN	赵晓峰		2017.05.17	mm	
审核	CHECKED	陈乐峰		2017.05.17	mm	
批准	APPROVED	朱旭静		2017.05.17	mm	
					mm	

名称/NAME:	轻触开关 TACTILE SWITCH
型号/MODEL:	YTS-B017-X系列
东莞市博众电气有限公司 DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD	

第一视角
FIRST VIEW



比例
SCALE

1:1

一般公差
GENERAL TOLERANCE

0.5-2 ±0.10

2-5 ±0.25

5-10 ±0.30

角度
ANGLE

±0.5°