15W AC/DC模块电源





产品性能

- ★ 宽输入电压：85-264VAC/100-375VDC
- ★ 高效率，高功率密度，稳压输出
- ★ PCB双列直插安装方式/DIP
- ★ 输出电压精度 ±1%
- ★ 具有输出过流,短路等保护功能
- ★ 输入输出高隔离:3000VAC
- ★ 工业级产品设计，开板式，小体积
- ★ 三年质量保证

G15Axx系列-----是尼博星为客户提供的小体积高效绿色模块电源，该系列电源具有交直流两用、输入电压范围宽、高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。广泛适用于工控和电力仪器仪表、智能家居，新能源领域等对体积要求苛刻的场合，适配相应 EMC外围电路满足多行业产品需求。

封装尺寸图示



顶视图



前视图

PIN	管脚定义	
	交流输入	直流输入
1	N	DC
2	L	DC
3	-Vo	-Vo
4	+Vo	+Vo

注:
尺寸单位: mm[inch]
管脚直径公差：±0.20[±0.008]
其他尺寸公差：±0.50[±0.020]

产品选型

型　号	输出功率	标称输出电压/电流（Vo/Io）	效率（230VAC,Typ）	最大容性负载	尺寸(长×宽×高)
G15A03PH	9.9W	3.3V/3000mA	78%	2200μF	62.5×30.0×20.0mm
G15A05PH	15W	5V/3000mA	79%	2200μF	
G15A09PH		9V/1670mA	80%	1000μF	
G15A12PH		12V/1250mA	82%	1000μF	
G15A15PH		15V/1000mA	84%	680μF	
G15A24PH		24V/625mA	86%	470μF	

输入特性

项　目	工作条件	Min	Typ	Max
输入电压范围	交流输入	85VAC	--	264VAC
	直流输入	100VDC	--	375VDC
输入频率范围		47Hz	-	63Hz
空载功耗		--	0.2W	--
输入电流	115VAC	--	300mA	--
	230VAC	--	150mA	--

● 该版权及产品最终解释权归广州尼博星电子科技有限公司所有

输出特性

项　目	工作条件	Min	Typ	Max
输出电压精度		--	±3%	--
线性调整率	满载	--	±1.5%	--
负载调整率	10%~100%负载	--	±3%	--
输出纹波噪声①	20MHz 带宽（峰-峰值）	--	280mV	--
输出短路保护		可长期短路,自恢复		
输出过流保护		≥115%Io		
最小负载		0	--	--
启动延迟时间		--	500ms	--
掉电保持时间		--	10ms	--

* 注：①纹波噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

一般特性

项　目	工作条件	Min	Typ	Max
绝缘耐压	输入-输出,测试时间 60s	--	3000VAC	--
工作温度		-25℃	--	+55℃
存储温度		-40℃		+105℃
存储湿度		--	--	85%RH
开关频率		--	65KHz	--
MTBF	MIL-HDBK-217F, 25°C		215,000h	

产品性能曲线

输入电压降额曲线

（工作温度：25℃）



温度降额曲线

输入电压：85~264VAC
100~375VDC



● 该版权及产品最终解释权归广州尼博星电子科技有限公司所有

参考方案

1 典型应用电路图示 温馨提示:优先阅读右侧注释



图[1]典型应用电路

2 EMC解决方案—推荐电路 温馨提示:优先阅读右侧注释



图[2]EMC高要求应用电路

注释

1. 为应对一般使用要求，建议用户按照典型应用电路搭建电源外围电路
2. 若用户对电源输出纹波无高要求，可不接L2，C1，C2
3. 为应对用户对EMC有高要求，建议用户按照EMC解决方案推荐电路搭建电源外围电路
4. C1:输出滤波电解电容，建议使用高频低阻电解电容,容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格.电容耐压降.额大于80%.
5. C2:为陶瓷电容，起去除高频噪声作用

3 输入部分-参数推荐

元件位号与推荐器件	功 能	参考值
FUSE:保险管	模块异常时熔断，切断故障	2A/250V,慢熔断
MOV:压敏电阻	吸收雷击浪涌	471KD10
CX:X2电容	抑制差模干扰	0.1μF/275VAC
L1:色环电感		470μH
NF:共模电感	抑制共模干扰	10mH-30mH
CY1,CY2:Y电容		1000pF/250V

4 输出部分-参数推荐

输出电压	3.3V	5V	9V	12V	15V	24V
C1	220μF/10V		100μF/25V			68μF/35V
C2	1μF/50V					

安全注意事项及声明



1. 任何一款电源产品不得超过额定输出功率，且不得超出额定输入电压范围;
2. 若电源产品为多路输出，输出各路必须按比率同时加载;
3. 无短路保护功能的电源产品严禁出现输出端短路情况;
4. 若电源产品实物管脚定义与产品选型手册不一致，应以实物管脚定义为准;
5. 切勿随意改造我司电源产品，由此所造成的一切后果我司概不负责;
6. 更多产品信息详情请登录我司官方网站（www.gzny-boxing.com）。

● 该版权及产品最终解释权归广州尼博星电子科技有限公司所有