



PowerSync®
包尔星克



笔记本电脑电源线 黑色

- 标准国标三插90度对180度老鼠尾
- 纯铜线芯，RVV耐热线材，耐高温
- 标准高韧性外被材质,韧度强,不易受外力拉扯断
- 线材通过3C认证
- 功能:适用于各种笔记本，以及一些家用电器
- 原产地:中国上海

型号	长度/m	线材规格	外被线径/mm
MPMD0005	0.5	RVV 0.75mm ² x3C	6.7±0.2
MPMD0010	1.0	RVV 0.75mm ² x3C	6.7±0.2
MPMD0015	1.5	RVV 0.75mm ² x3C	6.7±0.2
MPMD0020	2.0	RVV 1.0mm ² x3C	7.1±0.2
MPMD0030	3.0	RVV 1.0mm ² x3C	7.1±0.2
MPMD0050	5.0	RVV 1.0mm ² x3C	7.1±0.2