



PowerSync®
包尔星克



10A国标认证带插头电源线

- 线材通过3C认证
- 纯铜线芯，导电性好，RVV耐热线材安全实用
- 国标两插插头搭配尾部裸线，适用范围广
- PVC外被材质,韧度好,不易受外力拉扯断
- 原产地:中国上海

型号	长度/m	线材规格	外被线径/mm
MPND0005	0.5	RVV 1.0mm ² x2C	6.6+0.2/-0
MPND0010	1.0	RVV 1.0mm ² x2C	6.6+0.2/-0
MPND0015	1.5	RVV 1.0mm ² x2C	6.6+0.2/-0
MPND0020	2.0	RVV 1.0mm ² x2C	6.6+0.2/-0
MPND0030	3.0	RVV 1.0mm ² x2C	6.6+0.2/-0
MPND0050	5.0	RVV 1.0mm ² x2C	6.6+0.2/-0