



PowerSync®
包尔星克



UPS/PDU服务器电源延长线

- 线材通过3C认证
- 标准国标180度C13对180度C14
- 纯铜线芯，阻燃线材，耐高温
- 高韧性外被材质,韧度有效提升,不易受外力拉扯断
- 原产地:中国上海

型号	长度/m	线材规格	外被线径/mm
MPPQ0005	0.5	RVV 1.0mm ² x3C	7.0+0.2/-0
MPPQ0010	1.0	RVV 1.0mm ² x3C	7.0+0.2/-0
MPPQ0015	1.5	RVV 1.0mm ² x3C	7.0+0.2/-0
MPPQ0020	2.0	RVV 1.0mm ² x3C	7.0+0.2/-0
MPPQ0030	3.0	RVV 1.0mm ² x3C	7.0+0.2/-0
MPPQ0050	5.0	RVV 1.0mm ² x3C	7.0+0.2/-0
PWC-GPCMF180	1.8	RVV 1.0mm ² x3C	7.0+0.2/-0