


深圳市威电康精密科技有限公司

规格书

Style 品名	PVC Insulated 105℃ 300V Hook Up Wire		Date 日期		2011-01-02 Start	
Size 规格	UL2651 28AWG 7/0.09TS Conductor		Rev 版本		TC-20110102-HP03	
Item 类型	HP-XXP-28#-7/0.09TS-1.27					
Standard 标准	UL758 UL1581 C22.2					
Application 用途	Internal Wiring Of Appliances And Electronic Equipment					
Construction 加工						
Conductor 导体	Size 规格		28AWG			
	Construction 结构		7/0.09±0.005mmTS			
	Material 材质		Tinned Copper Conductor 镀锡铜导体			
	Conductor Diameter 导体直径		0.27mm			
Insulation 绝缘	Minimum Thinckness 最小厚度		0.21mm			
	Average Thinckness 平均厚度		0.26mm			
	Color 颜色		Gray Flat Cable 灰色			
	Diameter 外径		0.9±0.1			
Jacket 外被	Material 材质		105℃ PVC			
	Pitch 间距		1.27±0.15mm			
	Marking 印字		TONGCHUANG 兄 AWM 2651 VW-1 105℃ 300V 28AWG XXXXXXXX(Date)			
	Voltage-Withstand 耐电压		300V			
Electric 电气 Function 功能	Cond.Resistance 导体电阻		Max:237 Ω /KM FT 20℃			
	Insu. Resistance 绝缘电阻		Min:100M Ω /KM FT 20℃			
	Tensile Strength 抗张强度		老化前	1500PSI	老化后	1290PSI
	Elongation 伸长率			100%		75%

Flat / Wire Cable 排线电线

Unit 单位:mm



制作	TONGCHUANG	审核		核准	
----	------------	----	--	----	--