








MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------



- 备注:
- 1.材质:
    - 1.1胶芯:LCP/PBT UL94V-0
    - 1.2端子:C5210,镀金1μ"或3μ"
    - 1.3外壳:C2680,镀雾锡80μ"以上或外壳镀全镍80μ"以上
  - 2.主要特性:
    - 2.1额定电流:1.0A
    - 2.2接触阻抗:50mΩ MAX
    - 2.3绝缘阻抗:100MΩ MIN 100V DC
    - 2.4耐压测试:100V AC
    - 2.5沾锡性:温度235±5℃,时间5±0.5s
    - 2.6整体插入力:3.57kgf MAX 整体拔出力:0.71kgf MIN
    - 2.7使用寿命:5000次
    - 2.8耐温性:烤箱测试:温度250±5℃,时间2分钟
    - 2.9工作环境:温度:-30℃~+80℃;湿度:80% MAX
  - 3.0圆圈标记尺寸表示重点检验尺寸,CPK值不小于1.33.

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市精拓金电子有限公司							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	制图料号 PRODUCT PART NO.	920-462A2021S10110		
X.	±0.30 X.	±5.°				产品名称 PRODUCT NO.	PHILIPS/MINI 10PIN母座四脚前插 后贴无柱端子贴板/贴喇叭卷带		
.X	±0.25 .X	±2.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	角法 VIEW	版本 VER	AO
.XX	±0.15 .XX	±1.°	日期 DATE	2019.11.23	核准 APPD	黄国荣			
.XXX	±0.10 .XXX	±0.5°							