



客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2017-09-13
△	B版	新增包装方式	2017-09-15
△	C版	修改新增胶壳, 长度, 颜色	2017-10-31



接点表:

H1	1	2
H2	1	2
颜色:	黑	黑



包装图

注意事项:

1. H1端剥皮 $3.5 \pm 0.5$  mm后, 打压A3961T, 并按图示要求穿孔
2. 单PIN端子与线拉力须大于4.0Kg/F
3. 导通阻抗<2欧姆, 无开路、短路, 错位等不良
- △ 4. 包装方式: 50PCS/把, 再扎一根扎带, 如右图。

3	UL1617#22 黑*2	各186	mm	/
2	A3961T 镀锡端子	4	PCS	/
1	A3961H-02P-2 (7.92mm) 孔座	2	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

批准:	日期:	<b>Kim t W CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD</b> 深圳市灿科盟实业有限公司
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/A3961H-2P*2+1617#22 L=170MM
luli-Liu	2017-09-13	客户料号
		单位 mm 比例 /
		图纸编号 S007210119 版本 C