


客户确认	
日期	



加工说明:

1. 线材H1端剥皮 $5.5 \pm 0.2\text{mm}$, 打端子. H2端剥 $8.0 \pm 0.5\text{mm}$, 打基板端子.
2. 导通阻抗: $< 2\text{欧姆}$.
3. H1端子与线材保持力 $\geq 13\text{KG}$, H2端基板端子与线材保持力 $\geq 2\text{KG}$.
4. 线材需过双面板(耐熔损)
5. 基板端子需做插板测试

包装方式: 100PCS/扎

5	端子护套 (RPT3.0-4.2 方普) PVC透明护套	1	PCS	/
4	基板端子 H12303PS-T2# 镀锡 孔径 $\varnothing 2.3$ 包圆	1	PCS	/
3	UL1015#16 蓝色 镀锡铜	290	mm	/
2	热缩管 $\varnothing 6.0$ 黑色 L=25mm	1	PCS	/
1	250T(0.8)端子 带锁扣 (7093-8S)	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD
业务:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/250T+基板端子 $\varnothing 2.3$ +UL1015#16 蓝 L=270mm
LYF	2020-6-2	客户料号 单位 mm 比例 / 版本 A 图纸编号 S007220344