


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
A版		新版图面	2020-07-08



注意事项:

1. 线材H2端剥皮 $5.0^{+0.3}_{-0}$ mm后打压圆形端子
2. 线材H1端剥 8.0 ± 0.5 mm, 打基板端子。
3. 圆形端子拉拔力须大于13Kg/F, 基板端子拉拔力须大于2.0Kg/F
4. 基板端子需做插板测试
5. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗2欧姆
6. 圆环端子料带尺寸: 0~0.5mm

5	端子护套 (FP13.0-4.2 方普)	1	PCS	/
4	φ3.5热缩套管 黑色 L=15MM	1	PCS	/
3	基板端子 HI2303PS-12# 镀锡 孔径φ2.3 包圆	1	PCS	/
2	φ4.3T 外径7.5 圆形端子 (7543)	1	PCS	/
1	UL1015#16 镀锡铜 黄注绿	358	MM	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD
业务:	日期:	
制图:	日期:	品名规格:
SXA	2020-07-08	2H/圆形端子R4.3T+基板端子φ2.3+UL1015#16 黄注绿 L=340MM
客户料号:	单位:	mm
图纸编号:	比例:	/
S007220343	版本:	A