


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2018-03-21



接线表:

H1	1	2	3	4	5	6
H2	1	2	黑	黑	黑	黑
颜色	黑	黑	黑	黑	黑	黑

注意事项:

1. 线材H1端剥线 $2.5 \pm 0.5$  mm打压SCN90T端子
2. 线材H2端剥线 $2.5 \pm 0.3$  mm打压2501T端子
3. 线材端子与胶壳的拉力须大于3.0Kg/F

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗:  $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗:  $\leq 3\Omega$

5	UL1430#24 黑	90*6	mm	WL00
4	2501T	6	PCS	JD00
3	2501HB-6P 白色	1	PCS	JD00
2	SCN90° T	6	PCS	JD00
1	SCN90H-6P Pitch:2.5mm 白色	1	PCS	JD00
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:

日期:

业务:

日期:

制图:

日期:

夏胜六

2018-03-21

品名规格:  
 深圳市灿科盟实业有限公司  
 CHANKEMENG INDUSTRIAL CO., LTD

2H/SCN90H-6P+2501HB-6P+1430#24 L=80MM

客户料号 单位 mm 比例 / 样品编号201709237

图纸编号 S007220228 版本 A