


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2018-03-21



接线表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8
H2	1	2	3	4	5	6	7	8
颜色	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑


注意事项:

1. 线材H1端剥线 $2.5 \pm 0.5$  mm打压SCN90T端子
2. 线材H2端剥线 $2.5 \pm 0.3$  mm打压2501T端子
3. 线材端子与胶壳的拉力须大于3.0Kg/F

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗:  $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗:  $\leq 3\Omega$

5	UL1430#24 黑	90*8	mm	WL00
4	2501T	8	PCS	JD00
3	2501HB-8P 白色	1	PCS	JD00
2	SCN90° T	8	PCS	JD00
1	SCN90H-8P Pitch:2.5mm 白色	1	PCS	JD00
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 <b>深圳市灿科盟实业有限公司</b> CHANKEMENG INDUSTRIAL CO., LTD				
业务:	日期:					
制图: 夏胜六	日期: 2018-03-21	品名规格: 2H/SCN90H-8P+2501H-8P带扣+1430#24 L=80MM				
客户料号	单位	mm	比例	/	样品编号	201709236
图纸编号	S007220229	版本	A			