


客户确认	
日期	

标记	版本	变更	内容	日期
/	A版		新版图面	2020-07-14




注意事项:

1. H1端剥皮 $2.5^{+0.5}_{-0.5}$  mm后, 打压SAN180T, 并按图示要求穿壳
2. H2端剥皮 $2.5^{+0.5}_{-0.5}$  mm后, 打压2507T, 并按图示要求穿壳
3. SM胶壳选用华富品牌
4. 单PIN端子与线拉力须大于2Kg/F
5. SM公母胶壳插拔力, 插入力不大于8N/孔, 拔出力不小于3N/孔.
6. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗3欧姆
7. 包装方式: 100PCS/扎用气泡片包住H1端, 如右图.

接线表:

H1	1	2	3	4	5
H2	1	2	3	3	4



6	2507H-4P 公壳固定器 红 (SM-4PST红色锁片)	1	PCS	/
5	UL2468#26-4C 蓝白排	315	mm	/
4	2507T 母端子	4	PCS	/
3	2507H-4P 公壳 黑色 (SM2.5公壳)	1	PCS	/
2	SAN180T 端子	4	PCS	/
1	SAN180H-5P 白色 (SAN-5P)	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:
审核:	日期:
制图:	日期:
SXA	2020-07-14

品名规格: 2H/SAN-5P+2507H-4P+UL2468#26蓝白排 L=300mm

客户料号

单位 mm 比例 /

图纸编号 S007220346 版本 A

深圳市灿科盟实业有限公司  
CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD