


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2019-06-22
▽	B版	修改要求第5PIN印字	2019-07-07



注意事项:

1. 线材H1端分线 $23 \pm 2\text{mm}$, 剥线 $2.5 \begin{smallmatrix} +0.5 \\ -0 \end{smallmatrix} \text{mm}$ 打压2511T端子
2. 线材端子与胶壳的拉力须大于2Kg/F
3. 导通阻抗 < 2欧姆。
4. 线材第5Pin须印字 (实际成品印字倒着的), 第3Pin, 4Pin印字内容不要求
5. 注意尾部扭线镀锡完成外径 < 0.9MM

包装方式: 100PCS/把, 用气泡片包住锡头再用PE膜包扎。
每把对折后扎一扎带, 选择合适的纸箱包装。

接线表:

H1	3	4	5
颜色	不要求印字内容		印字

3	UL2468 26AWG-3C 黑色排线 镀锡铜	409	mm	/
2	2511T (172031-M2)	3	PCS	/
1	2511H-7P(N1020-9207) 白色	1	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:	品名规格: 1H/2511H-7P+UL2468#26-3C黑排 L=400MM			
制图: luli-Liu	日期: 2018-05-22	客户料号			
		单位	mm	比例	/
		图纸编号	S007210128	版本	B