



客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
	A版	新版图面	2017-10-18
△	B版	新增包装方式	2017-10-24
▽	C版	原R30072529变更为R30072763/去掉固定器	2017-11-24



**注意事项:**

1. 线材H1端分线 $37 \pm 2$ mm, 剥芯线 $2.5 \pm 0.5$ mm, 后打压2511T端子,
  2. 线材尾端扭线上锡 $4.5 \pm 0.5$ mm
  3. 按要求穿壳
  4. 端子与线材的铆压拉力须大于 $2.0 \text{Kg/F}$
  5. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗 $20 \text{M}$ 欧姆, DC高压 $300 \text{V}$ , 导通阻抗 $3$ 欧姆。
  - ▽ 6. 款胶壳颜色不能划线, 只能用日端来料对应的颜色。
- △ 包装方式: 200PCS/把用PE膜包住锡头对折, 如右图。



序号	材料规格	用量	单位	代码
3	UL1007#26-2C 红黑并线	293	mm	/
2	2511T (172031-M2)	2	PCS	/
1	2511H-2P(N1020-9402) 绿色	1	PCS	/

核准:	日期:	<b>Ckmtw</b> 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRYCO., LTD			
审核:	日期:				
制图:	日期:	品名规格:			
luli-Liu	2017-10-16	1H/2511H-2P绿+上锡4.5mm+1007#26并线 L=280MM			
		客户料号			
		单位	mm	比例	/
		图纸编号	S007210120	版本	c