


客户确认	
日期	

标记	✓	版次	A版	变	更	内	容	日期	2018-03-09
							新版图面		

测试条件:

1. 每条成品必须100%做电性测试
2. 测试电压:DC300V
3. 绝缘阻抗: $\geq 10M\Omega$
4. 导通阻抗: $\leq 2\Omega$



注意事项:

1. H1剥2. $2^{+0.3}_{-0}$ mm, 打压SCN180T
2. H2剥3. $0^{+0.5}_{-0}$ mm, 打压2507T
3. 端子拉力3kg
4. SML胶壳插拔力: 插力大于8N/孔, 拔力不小于3N/孔
5. 插头不分正负极

7	2507H-2P 公壳固定器 红 (SM-2PST红色镀片)	1	PCS	
6	内径 $\phi 3.5$ PVC套管 黑色 300V 105度 (GET-300) L=230MM	1	PCS	
5	2507T 母端子 (SM-Y端子)	2	PCS	
4	2507H-2P 公壳 蓝色 (SM-2P 胶壳)	1	PCS	
3	UL1007#24 黑	283*2	mm	
2	SCN180 T (SCN-T) 镀锡	2	PCS	
1	SCN180H-2P (SCN2.5) 蓝色	1	PCS	
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:

审核:

制图:

夏胜六 2018-03-09

深圳市灿科盟实业有限公司
CKM CHANKEMENG INDUSTRIAL CO., LTD

品名规格: 2H/SCN180H-2P蓝色+2507H-2P蓝色
+1007#24L=270MM

客户料号		样品编号	201802067
单位	mm	比例	/
图纸编号:	SC07220223	版本	A