


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
△	A版 B版	新版图面 新增包装方式	2017-01-19 2018-01-30




接线表1:

H1	1	2	3	4	5
H3	1	2	3	4	5
颜色	红	白	绿	黑	黄

注意事项:

1. H1端剥皮 2.5 ± 0.5 mm后, 打压SCN180T, 并按图示要求穿壳
2. H2端剥皮 2.5 ± 0.5 mm后, 打压2507T, 并按图示要求穿壳
3. SM胶壳选用华富品牌
4. 单PIN端子与线拉力须大于2Kg/F
5. 成品100%做电性测试, 绝缘阻抗20M欧姆, DC高压300V, 导通阻抗3欧姆
- △ 6. 包装方式: 50PCS/扎, 用气泡片包住H1端, 如右图。



包装图

7	2507H-5P公壳锁片 红 (SM-5PST红色锁片)	1	PCS	HF04
6	φ6.0 PVC套管 黑色 L=220MM	1	PCS	GE10
5	UL1007#26 红白绿黑黄	各263	mm	XS00
4	2507T 母端子	5	PCS	HF04
3	2507H-5P 公壳 黑色 (SM2.5公壳)	1	PCS	HF04
2	SCN180T端子	5	PCS	JD00
1	SCN180H-5P 白色 (SCN-5P)	1	PCS	JD00
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:

日期:

审核:

日期:

制图:

日期:

luli-Liu

2017-01-19

品名规格:

2H/SCN180H-5P+2507H-5P+1007#26 L=250MM

客户料号

单位

mm

比例

/

版本

B

图纸编号

S007220171

版本

B

深圳市灿科盟实业有限公司
CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD