



1. 材料 Material:

Notes: 针管: 黄铜 Contact: Brass
 弹簧: 不锈钢丝 Spring: Stainless steel wire
 针头: 黄铜 plunger: Brass

2. 表面处理 Plating

针管: 1u"表面镀金 Body: Min 1u" Gold plating over
 针头: 1u"表面镀金 Plunger: Min 1u" Gold plating over

3. 机械性能: Mechanical properties

工作高度时弹力75g±20g Elastic at working height 100g ± 20g
 回弹寿命: 来回10000次 Durability: 10000 cycle min

4. 电气性能: Electrical performance:

额定电压: 36V DC Voltage rating: 30v DC MAX
 额定电流: 1.5A Current rating: 1.5A
 阻抗: <math>< 30m\Omega</math>; 1.5A Impedance: <math>< 30m\Omega</math>; 1.5A

5. 未注明公差为±0.03mm Unspecified tolerance ± 0.03 mm

6. 所有标“*”的尺寸品质都要检测。 All dimensions marked with "*" are tested.



深圳市蝙蝠无线技术有限公司

第三角法		机种	日期	18-10-27	页码
0~10	±0.10	品名	4.0单头顶针	绘图	设计审核
10~20	±0.15	料号	BWCD-L4.0W2.0H1.0	审核	
20~40	±0.20	材质	铜镀金	确认	
> 40	±0.25	模面处理		单位	mm
		外观处理		比例	
				版本	T:A

收回:

日期 修改内容 版本 备注

1 2 3 4 5 6 7 8

