

NDST-SPT系列 导热硅脂

专为电子零部件降温设计的导热界面材料

項 目	SPT-200	單位
顏色 Color	GREY	No
熱傳導系數 Thermal Conductivity	>2.0	W/m-K
熱阻抗 Thermal Impedance	<0.223	°C-in ² /W
比重 Specific Gravity	>2.2	g/cm ³
粘度 Viscosity	1000	cps
浓度 Thixotropic Index	350±10	1/10mm
瞬間耐溫度 Moment Beared Temperature	-50~340°C	°C
工作溫度 Operation Temperature	-30~380°C	°C

矽化合物 Silicone Compound	32%	%
碳化合物 Carbon Compounds	20%	%
氧化金屬化合物 Metal Oxide	48%	%

包 裝	软管	迷你包	针管	罐装	吊卡
	ST	SP	TU	CN	Other
	20g~25g	0.5g~5g	0.5g~30g	30g~1000g	0.5g~5g

※ 本產品耐溫，不自燃，採一般室溫儲存方式即可。

上数据由深圳市诺德斯特科技有限公司实验室测试所得，该实验室保留最终解释权。