

NDST-SPT系列 导热硅脂

专为电子零部件降温设计

項 目	SPT-500
顏色 Color	GREY
熱傳導系數 Thermal Conductivity	>5.0
熱阻抗 Thermal Impedance	<0.004
比重 Specific Gravity	>3.1
粘度 Viscosity	1000
浓度 Thixotropic Index	350±10
瞬間耐溫度 Moment Beared Temperature	-50~340°C
工作溫度 Operation Temperature	-30~380°C

矽化合物 Silicone Compounds	32%			
碳化合物 Carbon Compounds	20%			
氧化金屬化合物 Metal Oxide Compounds	48%			
包 裝	软管	迷你包	针管	
	ST	SP	TU	C
	20g~25g	0.5g~5g	0.5g~30g	30g~100g

※ 本產品耐溫，不自燃，採一般室溫儲存方式即可。

以上数据由深圳市诺德斯特科技有限公司实验室测试所得，该实验室保留最终解释权。

上的导热界面材料

單位	
No	
W/m-K	
°C-in ² /W	
g/cm ³	
cps	
1/10mm	
°C	
°C	
%	
%	
%	
罐装	吊卡
N	Other
1000g	0.5g~5g

釋权.