



**1.材料和电镀:**

针筒为黄铜合金, 镀镍50-60μ"镀金1μ".

针头为黄铜合金, 镀镍50-60μ"镀金1μ".

**2.持续工作电流: 1.0A**

**3.工作电压: 低于12V@25°C**

**4.盐雾试验 5%盐溶液24小时无锈蚀。**

**5.可焊性试验 230±5°C±1Seconds湿焊覆盖率95%以上。**

深圳市金航标电子有限公司		WWW.BDS666.COM	
KH-PG207505-DZ		0755-83044319	
	第三角法	品名	pogopin
未注公差参见标准	○ 0.02	规格	PG2.0-7.5-0.5T
0 = ±0.1	◎ φ0.03	材质	铜棒C3604
0.0 = ±0.05	⊥ 0.02	客户料号	
0.00 = ±0.02	▱ 0.04	表面处理	镀金
0.000 = -	∠ 0.02	图号	XYX-00031
日期	修改内容	版本	备注
			请勿实测图纸

日期	修改内容	版本	备注

A

D

C

B

D

C

B

A

5

4

3

2

1

1 of 1