





15 DIMENSIONS RANGE	TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
0.5 < X < 1	± 0.15
1 ≤ X ≤ 6	± 0.20
6 < X ≤ 18	± 0.30
18 < X ≤ 50	± 0.50
50 < X ≤ 120	± 0.70
120 < X ≤ 250	± 0.90
250 < X ≤ 500	± 1.20



Note
 1) Applicable connector
 SMB side: CRC5001-57XXX, FAKRA side: FAKRA Jack.
 2) Spec. : According to CKV9001B0401F
 注記
 1) 適合コネクタ
 SMB側: CRC5001-57XXX, FAKRA側: FAKRAジャック
 2) 仕様: CKV9001B0401Fによる。

XX Table

XX	KEY CODE	KEY SHAPE	XX	KEY CODE	KEY SHAPE
01	Z		08	G	
02	A		09	H	
03	B		10	I	
04	C		11	K	
05	D		12	L	
06	E		13	M	
07	F		14	N	



9	171CKV-003-20F	O ring2 Oリング2	Silicone シリコン	-	1	-
8	171CKV-013-60F	O ring1 Oリング1	Silicone シリコン	-	1	-
7	-	Adhesive 接着剤	-	-	1	-
6	104CKV-022-90F	Insulator2 インシュレータ2	Thermo plastic 熱可塑性樹脂	-	1	-
5	104CKV-021-90F	Insulator1 インシュレータ1	Thermo plastic 熱可塑性樹脂	-	1	-
4	415CKV-011-50F	Contact コンタクト	Copper Alloy 銅合金	Au Plating Auめっき	1	-
3	141CKV-003-10F	Shell 3 シェル3	Copper Alloy 銅合金	Ni Plating Niめっき	1	-
2	141CKV-028-10F	Shell 2 シェル2	Alloy 合金	Ni Plating Niめっき	1	-
1	141CKV-034-XXF	Shell 1 シェル1	Alloy 合金	Ni Plating Niめっき	1	-

ITEM 部番	PART NO. 番	NAME 名	MATERIAL 材	FINISH 処	QTY 量	NOTE 備考
UNIT 単位	mm	SCALE 尺度	2:1	DESCRIPTION 名称	SMB/FAKRA Conversion connector SMB / FAKRA 変換コネクタ	19-Dec-2018
APPROVED 承認	CHECKED 検	TRACED 追	DESIGNED 設計	3533	DRAWING NO. 図番	CKV9001-04XXX
CS 18.12.17 大澤	CS 18.12.14 鈴木		CS 18.12.14 甲斐			