


线路板安装尺寸示意图

电路结构示意图



6	盖板	1PCS	PA66	黑色	
5	底座	1PCS	PA66	黑色	
4	插针	1PCS	H59-1黄铜 φ=2.0	电镀: 镍	
3	静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡	
2	动触片	1PCS	锰钢 t=0.30	电镀: 锡	
1	插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡	
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注

技术要求
 使用条件: -40 ~ 55°C
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: < 0.03Ω
 绝缘电阻: > 100MΩ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz)/min
 插拔力: 3 ~ 20N
 机械寿命: 5000次

标记	数量	更改单号	签名	日期	
绘图					
设计					
审核					
工艺					
标准化					
批准					

深圳市金航标电子有限公司			WWW.BDS666.COM		
KH-DC-012A-2.0L			0755-83044319		
DC-012A		阶段标记	质量	比例	
		A	B	1:1	
电源插座		第 1 页		共 1 页	

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2