


主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.25±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥100000次



电路图  
CIRCUIT DIAGRAM

H
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0



PCB.焊接图  
PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: TACT SWITCH	
DECIMALS:	ANGLES:		PAR	TS-1006D-BRXXX
0.5~2±0.10	±0.5°		DWN	
2~5±0.25			CHKD	
5~10±0.30		APVD		
CUSTOMER COPY		SCALE:1:1	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A