


图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者
1				



技术要求:

- 1>标准阻抗:50 Ohm.
- 2>频率范围:DC-6G Hz.
- 3>电压驻波比:1.5 MAX.
- 4>螺牙扭力须大于10Kgf;.
- 5>胶芯与四脚主体推出力>3Kgf;

3	母针	2E02-0069G	∅1.45*16.0*1.0 C3604 镀金3U"	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0219	∅4.18*12.7*∅1.3 白色铁氟龙	PCS	1
1	四脚主体	2A01-0087G	SQ9.5*19.0*∅3.5 C3604 镀金1-3U"	PCS	1
序号	名称	料号	物料描述	单位	数量

公差	x.	±0.15
	x.x	±0.10
视图	x.xx	±0.05
	ANGULAR	±5°
单位	mm	比例 1:1

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
DONGGUAN HUANGJIE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.			
品名规格: 180度母头母针接头:SQ9.5x19.0xOD1.0			
设计	S. He	料号	2LC15SF023
审核		日期	2020-04-17
核准		版本	A/1 页码 1/1