

■ SPECIFICATIONS


- Voltage rating:1000V AC/DC
- Current rating: 2A, AC/DC
- Withstanding Voltage:800V AC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

■ WAFER

- Part No:CS-1133R-02K色粉0010
- Poles:2-10
- Material:Nylon66, UL94V-2, 红色0010
- Q' TY:1, 000 pcs/Tape

NO	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
02	CS-1133R-02K	2.0	6.0
03	CS-1133R-03K	4.0	8.0
04	CS-1133R-04K	6.0	10.0
05	CS-1133R-05K	8.00	12.0
06	CS-1133R-06K	10.0	14.0
07	CS-1133R-07K	12.0	16.0
08	CS-1133R-08K	14.0	18.0
09	CS-1133R-09K	16.0	20.0
10	CS-1133R-10K	18.0	22.0

ROHS 2.0



本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	WAFER	品名	CS-1133R-02K 色粉0010	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1			
	版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
	制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法	⊕	数量		▲		
	工程图号	CS-1133R	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.				▲		
	制定日期	2018-12-07	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05					▲		