





ROHS



PCB参考图

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

深圳市富港科技有限公司									
图 像									
DC电源插座									
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	图样标记	重 量	比 例		
设 计	F X	18.01.10		日 期					
校 对	L P J	18.01.10		日 期				DC-005-2.0	
工 艺									
审 核	L G B	18.01.10			共 页	第 页			

技术特性:

1. 使用温度: $-25^{\circ}\sim 70^{\circ}\text{C}$
2. 额定电负荷: DC 30V 1.0A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: AC500V (50HZ) /min
6. 插拔力: $3\sim 25\text{N}$
7. 寿命: 5000次

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.2\text{mm}$