







YTSE023C5218A02



电路图  
CIRCUIT DIAGRAM




PCB. 焊接图

主要技术参数、性能  
The Main Technology Performance

额定电压、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
操作力 Operating force	180±30gf
行程 travel	0.40±0.20mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥100000次

E	按钮	硅胶	1	乳白色
D	盖板	不锈钢	1	清洗
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

第一视角  
FIRST VIEW



名称/NAME:

轻触开关  
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:

YTSE023C5218A02

比例  
SCALE

1:1

一般公差  
GENERAL TOLERANCE

>0~2 ≤ ±0.15

>2~5 ≤ ±0.25

>5 ≤ ±0.35

角度  
ANGLE

±0.5°

标记  
SIGN

设计  
DESIGN

审核  
CHECKED

批准  
APPROVED

更改文件号  
REVISION

设计  
DESIGN

审核  
CHECKED

批准  
APPROVED

日期  
DATE

2021.07.01

2021.07.01

2021.07.01

签名  
APPROVED

LUO JIE

ROGER LI

ROC ZHAO

单位  
UNIT

mm

重量  
WEIGHT

数量  
QTY

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8