



客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2016-11-17
/	B版	客人设计变更	2016-12-12
/	C版	增加子项	2016-12-31
/	D版	客人设计变更	2017-08-11



**加工说明:**

1. 线材H1端剥皮5.0~5.5mm后, 双绞打压U4.2端子,
2. 线材H2, H3端剥皮9.5~10.0后, 打压管形端子,
3. 线材与端子铆合后拉力须大于6.5Kg/F
4. 包装方式: 用PE膜包25PCS/把, 如右图。



序号	材料规格	用量	单位	代码
5	RVV-2C/棕蓝 0.75平方 黑色外被 OD6.2MM	290	mm	/
4	RVV-2C/棕蓝 0.75平方 黑色外被 OD6.2MM	170	mm	/
3	热缩管 OD4.0mm 黑色 L=20MM	2	PCS	/
2	U型端子 4.2 端子 亮锡 (YF6504201)	2	PCS	/
1	管形端子 E1508 红色护套	4	PCS	/

核准:	日期:	<p>深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD</p>
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 30/U4 2T*2+1E1508T*4+R*V 2*0.75平方 L=180/300mm 客户料号: C2940235/90014250 单位: mm 比例: / 图纸编号: S082540002D 版本: D
WLJ	2017-08-11	