



客户确认	
日期	



- 加工说明:
1. 线材H1端剥外皮 $30 \pm 3\text{mm}$ , 剥芯线 $4.5 \sim 5.0\text{mm}$ 后, 打压U4.2端子, 线材H2端剥外皮 $27 \pm 3\text{mm}$ , 剥芯线 $3.5 \sim 4.0\text{mm}$ 后, 打压EL-TS端子,
  2. 线材与端子铆合后拉力须大于 $6.5\text{Kg}/\text{F}$
  3. 包装方式: 用PE膜包50PCS/把包住H2端和线中间, 如右图。



4	EL-TS 母端子	4	PCS	/	核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD
3	RVV-3C/棕蓝黄注绿 0.75平方 黑色外被 OD6.8MM	100	mm	/	审核:	日期:	
2	热缩管 OD3.0mm 黑色 L=15MM	4	PCS	/	制图:	日期:	品名规格: 2H/U4.2T*3+EL-TS*3+RVV 3*0.75平方 L=120mm
1	U型端子 4.2 端子 亮铜 (YR6504201)	4	PCS	/	1uli-1iu	2016-12-31	客户料号 C2940232/90014263
序号	材料规格	用量	单位	代码	图纸编号:	S082520012B	单位 mm 比例 / 版本 B