





SEC:A-A



SEC:B-B



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 50V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material:Phosphoric bronze Tin-plated
- 8、Applicable Wire Sizes:AWG#28~32#

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE	GENERL TOLERANCE		制 图 Mapping	钱岳生 2013、07、01		料 号 PART NO.	HC-1.0-T	版 本 REV.	A	
			X.±0.25	X.*±2°	审 核 Audit	张 名 2013、07、03	品 名 TITLE	1.0端子	页 次 SHEET	1/1		
							.X±0.20	.X*±1°	核 准 Approved	张 名 2013、07、05	客 户 料 号 CUTM.NO.	
											.XX±0.15	.XX*±0.5°
			.XXX±0.10	.XXX*±0.5°								