


线路板开孔尺寸
P.C.B LAYOUT



按点示意图
SCHEMATIC

SPECIFICATION

规格

1. Rating: DC 30V, 2A
额定值: 直流30V, 2A
2. Contact resistance: $\leq 0.02\Omega$
接触电阻: $\leq 0.02\Omega$
3. Insulation resistance: 100m Ω
绝缘电阻: 100m Ω
4. Withstand voltage: 250V/min
耐压: 250V/min
5. Insertion and extraction force: 3-15N
插拔力: 3-15N
6. life: 5, 000 cycles
寿命: 5, 000次循环

广东星坤科技股份有限公司

生	日期
效	
文件	工程
章	章

REVISIONS

DATE REVISED APPROVED

UNSPECIFIED TOLERANCES

ANGULAR	$\pm 5^\circ$
$L \leq 4$	± 0.2
$4 < L \leq 16$	± 0.3
$16 < L \leq 63$	± 0.4
$L > 63$	± 0.5



DSND	SCALE: N/A	MODEL TYPE: DC POWER JACK
DWN	VIEW:	PART NO.: DC-038A
CHKD	UNIT: mm/in	DWG NO.: X-DC-038A
APPD	SIZE: A4	

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0