





1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 3.0A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 250V AC/DC
 - 1.3 耐电压: 1000V AC/minute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 1000MΩ MIN
2. 工作温度: -25℃~+85℃



Circuits	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
2.5WT-2P	2.50	7.50	6.00	
2.5WT-3P	5.00	10.0	8.50	4.75
2.5WT-4P	7.50	12.50	11.00	7.25
2.5WT-5P	10.00	15.0	13.50	9.75
2.5WT-6P	12.50	17.50	16.00	12.25
2.5WT-7P	15.00	20.0	18.50	14.75
2.5WT-8P	17.50	22.5	21.00	17.25
2.5WT-9P	20.00	25.0	23.50	19.75
2.5WT-10P	22.50	27.50	26.00	22.25
2.5WT-11P	25.00	30.0	28.50	24.75
2.5WT-12P	27.50	32.50	31.00	27.25
2.5WT-13P	30.00	35.00	33.50	29.75
2.5WT-14P	32.50	37.50	36.00	32.25
2.5WT-15P	35.00	40.00	38.50	34.75
2.5WT-16P	37.50	42.50	41.00	37.25



NO	物料名称	数量 (PCS)	材质	镀涂
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	焊片	2 PCS	黄铜	亮锡
③	PIN针	2~16 PCS	黄铜	亮锡

更改记录	标记	变更内容	签名/日期	未注公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名	2.5mm卧式贴片插座连接器 带扣
				X.X ±0.30	版本	A	编制	刘中华 2019.03.09	型号	GH250-S**DCA-00
				X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	王成胜 2019.03.09	深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO.,LTD	
				X.XXX ±0.10	投影	☉	批准	幸坤新 2019.03.09		
			Angle ±3.0°	页次	1/1					

1

2

3

4

5

品名