


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
/	A版	新版图面	2020-11-13



- 注意事项:**
1. 按图示要求压排.
  2. 100%测试导通
  3. 两端线头在22±1mm处压接IDC, 再将外露的线材折返, 扣反折扣, 扣好后线材须外露5±2mm, 如图所示。

2	IDC:101-12P 三件式 反折扣 有凸点 (2.54间距)	2	SET	/
1	线材:UL2651#28 (7/0.127S)-1.27-12C 红边束排	224	MM	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

批准:	日期:	<b>深圳市灿科盟实业有限公司</b> CHANKEMENG INDUSTRIAL CO., LTD
审核:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/101-12P三件式+2651#28 L=200MM
LXF	2020-11-13	客户料号
		单位 mm
		比例 /
		图纸编号 S133120017
		版本 A