


客户确认	
日期	



- 注意事项:
1. 线材两端剥皮 2.2 ± 0.3 mm后打压端子, 并按图示穿壳
 2. 线材与端子的拉力须大于 2.5 kg/f.
 3. 线材按要求套白色玻纤管, 并按尺寸要求套烘紧白色热缩管。

接点表:

H1	1	2	3	4
H2	4	3	2	1
颜色	白	黄	黑	红

7	热缩管 $\phi 6.0$ 白色 L=20mm	2	PCS	/
6	JC20-1 镀锡	4	PCS	/
5	JC20-4P 白色 Pitch:2.0mm	1	PCS	/
4	玻纤管 $\phi 5.0$ 阻燃 1.2KV 白色 L=180mm	1	PCS	/
3	UL1007#26AWG 镀锡铜 红/黑/黄/白	各210	mm	/
2	2001TB-磷铜镀锡	4	PCS	/
1	2001H-4P 带扣 白色 Pitch:2.0mm	1	PCS	/

核准:	日期:	深圳市灿科盟实业有限公司 KIMT W CHANKEMENG INDUSTRY CO., LTD
业务:	日期:	品名规格: 2H/2001H-4P带扣+JC20H-4P+UL1007#26 L=200mm
制图: SXA	日期: 2021-04-19	客户料号 /
用量	单位	代码
材料规格		
图纸编号:	S191020001	版本 A